

**Szczypce z długimi szczękami, owalnymi zaostrozonymi, chromowane, długość całkowita: 140 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	711400 140
GTIN	4003773216377
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.
Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
długość szczęk: 42 mm

Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
długość szczęk	42 mm
kształt szczęk	owalne, ostre
norma	DIN ISO 5745
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia szczypiec	chromowane

