



## Szczypce płasko-okrągłe, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 160mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	712200 160
GTIN	4003773043478
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Długie, wąskie, zaostrome szczęki o profilu owalnym. Przegub bez luzów. Przegub wkładany, bez luzów. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

#### Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

### Opis techniczny

kształt szczęk	prosty
kształt szczęk	owalne, ostre
powierzchnia	czarny atramentowy
powierzchnia	Głowica polerowana
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
długość szczęk	54 mm
z ostrzem	nie
nieiskrzący	nie
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa

norma	DIN ISO 5745
długość całkowita	160 mm
materiał	kute matrycowo
materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa
materiał	hartowana w oleju
całkowicie izolowane	nie
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie, półokrągłe