

Gwintowniki HSS typu bit, do gwintu: M4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676307 M4
GTIN	4013288119087
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zalety:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Opis techniczny

długość chwytu	14 mm
skok	0,7 mm
długość całkowita	36 mm
do gwintu	M4
grot 6-kątny do bitów	C 6,3
Rodzaj gwintu	M
Materiał ostrza	HSS
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1xD przy otworze przelotowym
Rodzaj produktu	Gwintowniki z chwytem typu bit

