

Garant

Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 200mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	713040 200
GTIN	4045197373564
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką **Haptoprene**.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
Uchwyt	nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne