

**Groty 6 mm z rowkiem, szerokość ostrza: 6,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659928 6,5
GTIN	7610733225132
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Groty ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie odpornej na obciążenia udarowe. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czarne.

Pasuje do :

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 / 659908 / 659911 rozm. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 **rozm; 200; 500** oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

oznaczenie grotu: 4

grubość ostrza: 1 mm

długość całkowita: 190 mm

długość użytkowa: 110 mm

Opis techniczny

oznaczenie grotu	4
szerokość ostrza	6,5 mm
długość całkowita	190 mm
długość użytkowa	110 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak płaski
grubość ostrza	1 mm

Akcesoria

Zestaw wkrętaków Liczba części 10	667532 10
Zestaw wkrętaków Liczba części 14	667532 14