

**Groty 6 mm z rowkiem, szerokość ostrza: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659928 8
GTIN	7610733225149
Klasa artykułu	63D

**Opis****Wykonanie:**

**Groty** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie odpornej na obciążenia udarowe. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czarne.

**Pasuje do :**

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 / 659908 / 659911 rozm. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 **rozm; 200; 500** oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

oznaczenie grotu: 5

grubość ostrza: 1,2 mm

długość całkowita: 200 mm

długość użytkowa: 120 mm

**Opis techniczny**

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak płaski
długość użytkowa	120 mm
szerokość ostrza	8 mm
oznaczenie grotu	5
grubość ostrza	1,2 mm
długość całkowita	200 mm

**Akcesoria**

Zestaw wkrętaków Liczba części 10	667532 10
Zestaw wkrętaków Liczba części 14	667532 14