

**Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit, Ø wiertła: 4,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	676302 4,1
GTIN	4013288118783
Klasa artykułu	63H

**Opis****Wykonanie:**

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

**Zaleta:**

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy lub końcówek wkrętaskowych typu bit.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Uniwersalne zastosowanie do pracy w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

Specjalne wielkości do otworów pod nity 3,1 i 5,1 mm.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

długość linii śrubowej: 20 mm

długość całkowita: 44 mm

długość chwytu: 14 mm

**Opis techniczny**

Ø wiertła	4,1 mm
długość linii śrubowej	20 mm
długość chwytu	14 mm
długość całkowita	44 mm
grot 6-kątny do bitów	C6,3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS

kąt wierzchołkowy

118 stopni