



Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 140 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713100 140
GTIN	4003773035015
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, odporne na skręcanie, elastyczne końcówki precyzyjne. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

długość szczęk: 42 mm

Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
długość szczęk	42 mm
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

material	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane