



Zestaw bitów z uchwytem 33-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676140
GTIN	4013288191748
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwyty **do pracy ręcznej i do wkrętarek**. Uchwyt wkrętaka **Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 674200 rozm. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: Po 1 szt. nr 674220 rozm. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do wkrętów płaskich: 1 szt. wielk. 6,5/89 podobna do nr 674260

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym z trzpieniem: po 1 szt. nr 674244 rozm. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Po 1 szt. rozm. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (podobne do nr 674250)

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do imadeł: Po 1 szt., rozm. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub TORQ-Set®: 1 szt. wielk. 6/89; 8/89; 10/89 (podobne do nr 675360)

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do TRI-WING®: 1 szt. rozm. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (podobne do nr 675370)

Uchwyt wkrętakowy: 1 szt. nr 676410 z uchwytem szybkowymiennym „Rapidaptor” C/E 6,3

w dostawie::

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 674200 rozm. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: Po 1 szt. nr 674220 rozm. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do wkrętów płaskich: 1 szt. wielk. 6,5/89 podobna do nr 674260

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym z trzpieniem: po 1 szt. nr 674244 rozm. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub TORX® wewn. z trzpieniem: Po 1 szt. rozm. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (podobne do nr 674250)

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do imadeł: Po 1 szt., rozm. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do śrub TORQ-Set®: 1 szt. wielk. 6/89; 8/89; 10/89 (podobne do nr 675360)

Bity, długość 89 mm, E 6,3, do TRI-WING®: 1 szt. rozm. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (podobne do nr 675370)

1 uchwyt do wkrętałów: nr 676410 z uchwytem szybkowymiennym „Rapidaptor” C/E 6,3

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętały płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętał płaski 6-kątny z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętał do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	uchwyt
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętał z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętał płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	profil Torq-Set
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętał Tri-Wing
liczba części	33
uchwyt	Uchwyt do wkrętał
grot teleskopowy chowany w uchwycie	nie

Akcesoria

Groty do 6-kątów, długie, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus, z otworem sześciokąt 3 mm

674244 3

Groty do Pozidriv, chwyt E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/89 mm

674220 2/89

Groty do 6-kątów, długie, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus, z otworem sześciokąt 2 mm

674244 2

674244 4

Groty do 6-kątów, długie, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus, z otworem sześciokąt 4 mm

Groty do 6-kątów, długie, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus, z otworem sześciokąt 6 mm

674244 6

Uchwyt wkrętakowy Kraftform do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 z oprawką szybkowymienną uchwyt 6-kątny 6,3 mm

676410 6,3

Groty do 6-kątów, długie, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus, z otworem sześciokąt 5 mm

674244 5

Groty z główką Phillips, chwyt E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/89 mm

674200 1/89

Groty do 6-kątów, długie, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus, z otworem sześciokąt 2,5 mm

674244 2,5

Groty z główką Phillips, chwyt E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/89 mm

674200 2/89

Groty z główką Phillips, chwyt E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/89 mm

674200 3/89

Groty do Pozidriv, chwyt E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/89 mm

674220 3/89

Groty do Pozidriv, chwyt E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/89 mm

674220 1/89