

**Wiertła kręte do drewna, typu bit, Ø wiertła: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	676315 4
GTIN	9002696265337
Klasa artykułu	66B

**Opis****Wykonanie:**

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

**Zaleta:**

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Do wykonywania dokładnych otworów w drewnie twardym i miękkim oraz w płytach powlekanych.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

długość linii śrubowej: 35 mm

długość całkowita: 75 mm

**Opis techniczny**

Ø wiertła	4 mm
długość całkowita	75 mm
długość linii śrubowej	35 mm
grot 6-kątny do bitów	E6,3
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS