

**Wiertła stopniowe z chwytami typu bit, zakres stopniowania: 4-20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Klasa artykułu	63H

**Opis****Wykonanie:**

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

9 wiertel stopniowych, o średnicy stopniowanej co **2 mm**, do materiałów o grubości maks. 4 mm. Z łamaczem krawędzi (do usuw. zadziorów z blach) na Ø 10 dla blach 1 mm.

**Zalety:**

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

**Opis techniczny**

zakres stopniowania	4 - 20 mm
liczba stopni	9
długość chwytu	20 mm
maksymalna grubość blachy	4 mm
wysokość stopni	4 mm
długość całkowita	67 mm
skok	2 mm
grot 6-kątny do bitów	C 6,3
oznaczenie producenta	843
Materiał ostrza	HSS

Rodzaj produktu

---

Wiertła stopniowe  
z chwytami typu bit