



Gwintowniki uniwersalne HSS z chwytem typu bit , do gwintu: M3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676306 M3
GTIN	4013288119032
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

1 narzędzie do 3 operacji:

wiercenie otworu pod gwint - nacinanie gwintu - usuwanie zadziórów / pogłębianie.

Zastosowanie w wiertarkach z prawymi i lewymi obrotami.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 ; HSS

kąt wierzchołkowy: 60 stopni

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 1xD przy otworze przelotowym

długość całkowita: 36 mm

długość chwytu: 12 mm

długość wiertła a: 5 mm

Ø wiertel krętych: 2,5 mm

skok: 0,5 mm

Opis techniczny

długość wiertła a	5 mm
Ø wiertel krętych	2,5 mm

skok	0,5 mm
długość całkowita	36 mm
długość chwytu	12 mm
do gwintu	M3
Rodzaj gwintu	M
Materiał ostrza 	HSS
kąt wierzchołkowy	60 stopni
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1xD przy otworze przelotowym
grot 6-kątny do bitów	C6,3