



Zestaw gwintowników uniwersalnych z chwytami typu bit, w pudełku, 7-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676308
GTIN	4013288101594
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

1 narzędzie do 3 operacji:

wiercenie otworu pod gwint - nacinanie gwintu - usuwanie zadziorów / pogłębianie.

Zastosowanie w wiertarkach z prawymi i lewymi obrotami.

Zawartość:

Zestaw gwintowników uniwersalnych: Nr 676306 po 1 szt. rozm. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. zbliżone do nr 675020, rozm. 6,3K (bez magnesu)

Opis techniczny

Rodzaj gwintu	M
Materiał ostrza	HSS

kąt wierzchołkowy	60 stopni
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1xD przy otworze przelotowym
liczba części	7
Rodzaj produktu	Gwintowniki z chwytem typu bit

Aksesoria

Gwintowniki uniwersalne HSS z chwytem typu bit do gwintu M8	676306 M8
Gwintowniki uniwersalne HSS z chwytem typu bit do gwintu M5	676306 M5
Gwintowniki uniwersalne HSS z chwytem typu bit do gwintu M4	676306 M4
Chwyty z magnesem / szybkołączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K
Gwintowniki uniwersalne HSS z chwytem typu bit do gwintu M6	676306 M6
Gwintowniki uniwersalne HSS z chwytem typu bit do gwintu M3	676306 M3
Gwintowniki uniwersalne HSS z chwytem typu bit do gwintu M10	676306 M10