

**Zestaw gwintowników z chwytami typu bit, w stabilnym pudełku, 7-elem.****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	676309
GTIN	4013288117359
Klasa artykułu	63H

**Opis****Wykonanie:**

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

**Zaleta:**

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

**Zawartość:**

Zestaw gwintowników z chwytami typu bit; Nr 676307 po 1 szt. rozm. M3; M4; M5; M6; M8; M10  
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. zbliżone do nr 675020, rozm. 6,3K (bez magnesu)

**Opis techniczny**

liczba części	7
liczba gwintowników	6
Rodzaj gwintu	M
Materiał ostrza	HSS

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1xD przy otworze przelotowym
Rodzaj produktu	Gwintowniki z chwytem typu bit

## Akcesoria

Gwintowniki HSS typu bit do gwintu M8	676307 M8
Gwintowniki HSS typu bit do gwintu M4	676307 M4
Chwyty z magnesem / szybkołączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K
Gwintowniki HSS typu bit do gwintu M5	676307 M5
Gwintowniki HSS typu bit do gwintu M3	676307 M3
Gwintowniki HSS typu bit do gwintu M10	676307 M10
Gwintowniki HSS typu bit do gwintu M6	676307 M6