

**Wiertła kręte do drewna, typu bit, Ø wiertła: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	676315 10
GTIN	9002696296447
Klasa artykułu	66B

Opis**Wykonanie:**

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

Zalety:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Do wykonywania dokładnych otworów w drewnie twardym i miękkim oraz w płytach powlekanych.

Materiał ostrza

 : HSS

długość linii śrubowej: 70 mm

długość całkowita: 110 mm

Opis techniczny

długość linii śrubowej	70 mm
długość całkowita	110 mm
Ø wiertła	10 mm
grot 6-kątny do bitów	E6,3
Materiał ostrza :	HSS