



## Gwintowniki uniwersalne HSS z chwytem typu bit , do gwintu: M8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	676306 M8
GTIN	4013288118936
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

#### Zalety:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

#### Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

#### 1 narzędzie do 3 operacji:

wiercenie otworu pod gwint - nacinanie gwintu - usuwanie zadziorów / pogłębianie.

#### Zastosowanie w wiertarkach z prawymi i lewymi obrotami.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 1xD przy otworze przelotowym

długość całkowita: 51 mm

długość chwytu: 12 mm

długość wiertła a: 11 mm

Ø wiertel krętych: 6,8 mm

skok: 1,25 mm

### Opis techniczny

Ø wiertel krętych	6,8 mm
skok	1,25 mm
do gwintu	M8
długość wiertła a	11 mm
długość całkowita	51 mm
długość chwytu	12 mm

oznaczenie producenta	847 HSS
Rodzaj gwintu	M
Materiał ostrza	HSS
kąt wierzchołkowy	60 stopni
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1xD przy otworze przelotowym
grot 6-kątny do bitów	C 6,3
Rodzaj produktu	Gwintowniki z chwytem typu bit