



Zestaw pogłęb. stożkowych z chwytem typu bit, w pudełku, 8-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676312
GTIN	4013288101587
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Zawartość:

Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, trójstrzowe: Nr 676310 po 1 szt. rozm. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Uchwyty do wkrętaków: 1 szt. nr 676410

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. zbliżone do nr 675020, rozm. 6,3K (bez magnesu)

Opis techniczny

liczba pogłębiaczy	6
Liczba ostrzy Z	3
liczba części	8

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 335 C
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Akcesoria

Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K
Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, 3-ostrzowe Ø zewnętrzna 20,5 mm	676310 20,5
Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, 3-ostrzowe Ø zewnętrzna 6,3 mm	676310 6,3
Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, 3-ostrzowe Ø zewnętrzna 16,5 mm	676310 16,5
Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, 3-ostrzowe Ø zewnętrzna 8,3 mm	676310 8,3
Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, 3-ostrzowe Ø zewnętrzna 12,4 mm	676310 12,4
Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, 3-ostrzowe Ø zewnętrzna 10,4 mm	676310 10,4