



Gwintowniki uniwersalne HSS z chwytem typu bit , do gwintu: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676306 M10
GTIN	4013288118943
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

1 narzędzie do 3 operacji:

wiercenie otworu pod gwint - nacinanie gwintu - usuwanie zadziorów / pogłębianie.

Zastosowanie w wiertarkach z prawymi i lewymi obrotami.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 1xD przy otworze przelotowym

długość całkowita: 59 mm

długość chwytu: 12 mm

długość wiertła a: 15 mm

Ø wiertel krętych: 8,5 mm

skok: 1,5 mm

Opis techniczny

skok	1,5 mm
długość wiertła a	15 mm
do gwintu	M10
długość całkowita	59 mm
długość chwytu	12 mm
Ø wiertel krętych	8,5 mm

oznaczenie producenta	847 HSS
Rodzaj gwintu	M
Materiał ostrza	HSS
kąt wierzchołkowy	60 stopni
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1xD przy otworze przelotowym
grot 6-kątny do bitów	C 6,3
Rodzaj produktu	Gwintowniki z chwytem typu bit