

HOLEX®**Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, polerowane , długość całkowita: 160 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	713600 160
GTIN	4045197283566
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zastrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	50 mm
kształt szczęk	owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°)
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

powierzchnia

gładka