

**Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane , długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	713150 200
GTIN	4003773022824
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Bardzo długie szczęki owalne, zastrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie. szczypce czernione, główka polerowana, Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. odporne na skręcanie, elastyczne końcówki precyzyjne.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
długość szczęk: 73 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

powierzchnia

czernione, główka polerowana