



Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 120 cNm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659933 120
GTIN	4013288100641
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Uchwyt **Kraftform** do przenoszenia wymaganych momentów obrotowych bez powodowania zmęczenia dłoni. Z uchwytem szybkowymiennym **Rapidaptor** do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Żądany moment obrotowy nastawiany jest ręcznie na skali mikrometrycznej (lub w przypadku rozm. 600 zintegrowanym narzędziem pomocniczym albo kluczem płaskim SW17).

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wart. momentu obr. wkrętak wyzwala się w sposób słyszalny i odczuwalny. Wartość momentu obr. wyzwol. nie jest ograniczona.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.

Swobodnie obracany adapter Rapidaptor jest dostępny w naszym eSklepie (nr 675035 rozm. 6,3F).

kierunek dociągania: Dociąganie w prawo

dokładność pomiaru momentu obrotowego: $\pm 6\%$

uchwyty bitów: F 6,3

uchwyty bitów: D 6,3

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Kalibracja: O1

dokładność pomiaru momentu obrotowego: $\pm 6\%$

długość całkowita L: 155 mm

Zakres momentów obrotowych: 30 - 120 cNm

zakres momentu obrotowego: 0,3 - 1,2 Nm

podziałka skali, 1 kreska =: 5 cNm

Opis techniczny

maksymalny moment obrotowy	120 cNm
podziałka skali, 1 kreska =	5 cNm
wskaźnik	analogowy
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±6 %
uchwyty bitów	F 6,3
uchwyty bitów	D 6,3
Zakres momentów obrotowych	30 - 120 cNm
zakres momentu obrotowego	0,3 - 1,2 Nm
Kształt przyłącza	gniazdo bitów 1/4 cala
długość całkowita L	155 mm
metoda pomiarowa	moment obrotowy
przełączalny odczyt	cNm
norma	DIN EN ISO 6789
Regulacja załączenia	przestawny,
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Feedback	Wyzwalający
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
Kalibracja	O1
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
możliwość protokołowania danych	nie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechanicznie
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne

Usługi

Kalibracja kluczy dynamometrycznych maksymalny moment obrotowy 400 Nm

018820 400