



Nożyce uniwersalne z ostrzem trapezowym, długość całkowita: 210 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	769820 210
GTIN	4033119000735
Klasa artykułu	76F

Opis

Wykonanie:

Korpus z blachy stalowej, kowadełko z lekkiego metalu. Cięcie z małym nakładem siły, uchwyty z nasadkami z tworzywa i zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem, nożyce chromowane na wysoki połysk, 1 ostrze trapezowe.

Zaleta:

Szybka, a przede wszystkim tania wymiana **trapezowego ostrza**.

Zastosowanie:

Do cięcia gumy, skóry, profili z tworzywa i z drewna o przekroju do ok. 10 mm.

wskazówka:

Ostrza zamienne zob. nr 844710 / 844715 / 844730 / 844735.

długość ostrzy: 60 mm

Opis techniczny

długość całkowita	210 mm
długość ostrzy	60 mm
wykonanie uchwytu	powlekane tworzywem sztucznym
materiał korpusu nożyc	Blacha stalowa, chromowana na wysoki połysk
materiał podstawy noża	Metal lekki
noże z powłoką teflonową zapobiegającą przywieraniu	nie
noże wymienne	tak

Aksesoria

Zestaw ostrzy zamiennych 10 sztuk, kształt trapezowy „experience” Liczba

844710

Zestaw bimetalowych ostrzy zamiennych, 10 sztuk, kształt trapezowy Liczba

844730

Zestaw ostrzy zamiennych 10 sztuk, kształt trapezowy „longlife” Liczba

844715

Ostrza zamienne, zestaw 10 sztuk, kształt trapezowy, z miejscami do odłamywania Liczba

844735