

Garant**Nożyce dla elektryków uchwyt 2-komponentowy i obcinak drutu, TiN, długość całkowita: 140mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	768850 140
GTIN	4045197609953
Klasa artykułu	71D

Opis**Wykonanie:**

Jedno ostrze drobno uzębione, drugie gładkie.

Główka nożyc z nierdzewnej stali szlachetnej, **ostrza szczególnie trwałe dzięki powłoce z TiN**. Duży, skręcany przegub zapewnia precyzyjne cięcie. Bardzo poręczny i przyjemny uchwyt 2-komponentowy, możliwość dużego nakładu siły na cięcie dzięki przyczepnej powłoce

Haptoprene.

Dolne ostrze **z wcięciem do cięcia drutu**.

Krótka, mocna budowa.

Zastosowanie:

Cienkie druty, kable, węże izolacyjne, guma, skóra itp.

Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Nożyce

