

Erdi**Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem, prawotnące, długość całkowita: 260mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	766000 260
GTIN	4010220019283
Klasa artykułu	73X

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo, ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą. Z mikroząbkami. Główka nożyc ze **stali szlachetnej** (HRC 58-60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami. **Do cięcia:** blachy do 1,8 mm, blachy V2A do 1,2mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

Opis techniczny

długość ostrzy	33 mm
długość całkowita	260 mm
rodzaj zastosowania	prawotnące
Rodzaj produktu	Nożyce

Akcesoria

Zestaw reparacyjny do nożyc Ideal do blachy	766020
---	--------