

**Erdi****Nożyce do blachy „Ideal” z ostrzami z HSS, lewotnące, długość całkowita: 260mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	766360 260
GTIN	4010220000281
Klasa artykułu	73X

## Opis

### Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo, ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą.

Główka nożyc z **ostrzami ze stali HSS** (HRC 65). Wyjątkowo duża trwałość ostrzy. Ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi nakładkami.

**Do cięcia:** blachy do 1,8 mm; blachy V2A do 1,2 mm.

### Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

## Opis techniczny

długość całkowita	260 mm
długość ostrzy	33 mm
rodzaj zastosowania	lewotnące
Rodzaj produktu	Nożyce

## Akcesoria

Zestaw reparacyjny do nożyc Ideal do blachy	766020
---	--------