



Szczypce płasko-okrągłe ergo® proste, chromowane, długość całkowita: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713940 160
GTIN	7314150102167
Klasa artykułu	730

Opis

Wykonanie:

Stal chromowo-wanadowa, główka i przegub chromowane.

Bardzo wąskie, owalnie zaostrome szczęki, wewnątrz szorstkie.

Grubościenne nasadki uchwyty z **odchylaną sprężyną rozwierającą**. Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 59 HRC) do twardego i miękkiego drutu.

Norma:

DIN ISO 5745

długość szczęk: 49 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	49 mm
Uchwyt	Grubościenne nasadki uchwyty ERGO® z wyłączaną sprężyną rozwierającą.
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 59 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane