

HOLEX®**Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane, długość całkowita: 200 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	713200 200
GTIN	4045197166043
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zastrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

długość szczęk: 73 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

powierzchnia

gładka