



Szczypce precyzyjne, chromowane, płaskie, okrągłe, długość całkowita: 125mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	716100 125
GTIN	4003773016960
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Krótkie, smukłe szczęki, od wewnątrz gładkie. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
długość szczęk	27 mm
kształt szczęk	płaski, okrągły, prosty
norma	DIN ISO 9655
wykonanie szczęk	gładkie od wewnątrz
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju

powierzchnia

chromowane

Rodzaj produktu

Szczypce