



## Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 300 cNm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	659933 300
GTIN	4013288192158
Klasa artykułu	63F

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyt **Kraftform** do przenoszenia wymaganych momentów obrotowych bez powodowania zmęczenia dłoni. Z uchwytem szybkowymiennym **Rapidaptor** do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Żądany moment obrotowy nastawiany jest ręcznie na skali mikrometrycznej (lub w przypadku rozm. 600 zintegrowanym narzędziem pomocniczym albo kluczem płaskim SW17).

#### Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wart. momentu obr. wkrętak wyzwala się w sposób słyszalny i odczuwalny. Wartość momentu obr. wyzwol. nie jest ograniczona.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.

Swobodnie obracany adapter Rapidaptor jest dostępny w naszym eSklepie (nr 675035 rozm. 6,3F).

kierunek dociągania: Dociąganie w prawo

dokładność pomiaru momentu obrotowego:  $\pm 6\%$

uchwyty bitów: F 6,3

uchwyty bitów: D 6,3

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Kalibracja: O1

dokładność pomiaru momentu obrotowego:  $\pm 6\%$

długość całkowita L: 155 mm

Zakres momentów obrotowych: 120 - 300 cNm

zakres momentu obrotowego: 1,2 - 3 Nm

podziałka skali, 1 kreska =: 10 cNm

## Opis techniczny

maksymalny moment obrotowy	300 cNm
wskaźnik	analogowy
podziałka skali, 1 kreska =	10 cNm
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±6 %
uchwyty bitów	F 6,3
uchwyty bitów	D 6,3
Zakres momentów obrotowych	120 - 300 cNm
zakres momentu obrotowego	1,2 - 3 Nm
Kształt przyłącza	gniazdo bitów 1/4 cala
długość całkowita L	155 mm
norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	Wyzwalający
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Regulacja załączenia	przestawny,
przełączalny odczyt	cNm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Kalibracja	O1
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
możliwość protokołowania danych	nie
Technika pomiarowa	mechanicznie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne

## Usługi

Kalibracja kluczy dynamometrycznych maksymalny moment obrotowy 400 Nm

018820 400