



Nożyce uciosowe, długość całkowita: 210mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	769900 210
GTIN	4033119000216
Klasa artykułu	76F

Opis

Wykonanie:

Korpus z blachy stalowej, ostrza ze specjalnej stali wysokiej jakości (**teflonowa powłoka zapobiega przywieraniu**), kowadełko z metalu lekkiego, z 2 ogranicznikami pod kątem 45° i oznaczeniami dla 15°, 60° i 90°. Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem przed wyslizgnięciem się nożyce chromowane na wysoki połysk.

Zastosowanie:

Do cięcia pod kątem kształtowników z tworzywasztucznego, gumy lub drewna.

wskazówka:

Ostrza zamienne zob. nr 769905 (lista części zamiennych).

Opis techniczny

długość ostrzy	60 mm
długość całkowita	210 mm
Rodzaj produktu	Nożyce

Akcesoria

Zamienne ostrza (nóż, kowadełko i śruba) Typ 210	769905 210
Zestaw ostrzy zamiennych 10 sztuk, kształt trapezowy „experience” Liczba	844710