



Szczypce płasko-okrągłe, odgięte izolowane wg VDE, długość całkowita: 220mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713380 220
GTIN	4007582014766
Klasa artykułu	76B

Opis

Wykonanie:

Indukcyjnie hartowane, precyzyjne ostrza (ok. 64 HRC) do drutu fortepianowego. Długie szczęki owalne zaostrome z „profilem WAVE” do chwytania wrażliwych części, takich jak pręty gwintowane lub przewody. Przednia część szczęk rowkowana od wewnątrz. Ramiona z grubościennymi nakładkami **do 1000 V, izolowane wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do prac elektroinstalacyjnych – odsadzone wykonanie zapewnia lepszą ergonomię i widoczność miejsca pracy.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, główka szczypiec polerowana. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Opis techniczny

długość całkowita	220 mm
długość szczęk	65 mm
kształt szczęk	owalne, ostre, odgięte
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
cechy szczęk	Indukcyjnie hartowane, precyzyjne ostrza (ok. 64 HRC)
wykonanie szczęk	rowkowane po wewnętrznej stronie

Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	gładka
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne