

**Szczypce igłowe, proste, długość całkowita: 160mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	715000 160
GTIN	4003773044475
Klasa artykułu	73F

**Opis****Wykonanie:**

Szczególnie długie, smukłe, owalnie zastrzone szczęki.  
Czubek o szerokości 3 mm i wysokości 1 mm. Szczęki od wewnątrz gładkie. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.  
szczęki proste.

**Norma:****DIN ISO 5743****Materiał:**

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

**Opis techniczny**

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	55 mm
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5743
wykonanie szczęk	gładkie od wewnątrz
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał szczypiec	Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia szczypiec	czernione, główka polerowana

Rodzaj produktu

Szczypce