


HOLEX®**Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem, prawe, długość całkowita: 260 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	766040 260
GTIN	4045197166937
Klasa artykułu	72D

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą.

Z mikroząbkami. Główka nożyc ze **stali szlachetnej** (HRC 58-60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami. **Do cięcia:** blachy do 1,8 mm, blachy V2A do 1,2mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.
długość ostrzy: 33 mm

Opis techniczny

długość całkowita	260 mm
długość ostrzy	33 mm
rodzaj zastosowania	prawe