



Szczypce mechanika, chromowane, owalno-szpiczaste, odgięte o 40°, długość całkowita: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	716700 200
GTIN	4003773043669
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

szczęki płaskie, od wewnątrz ząbkowane. Szczypce chromowane, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
długość szczęk: 73 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
kształt szczęk	owalne, ostre, odgięte
norma	DIN ISO 5745
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	chromowane

