

**Szczypce igłowe, odgięte o 45°, długość całkowita: 160mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	715100 160
GTIN	4003773046790
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Szczególnie długie, smukłe, owalne, zastrzone szczęki. Czubek o szerokości 3 mm i grubości 1 mm. Szczęki gładkie. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

szczęki odgięte o 45°.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	55 mm
kształt szczęk	owalno-szpiczaste, odgięte o 45°
norma	DIN ISO 5743
wykonanie szczęk	gładkie od wewnątrz
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał szczypiec	Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia szczypiec	czernione, główka polerowana

Rodzaj produktu

Szczypce