

Garant

**Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane, z nasadkami uchwytów ,
długość całkowita: 200mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	713440 200
GTIN	4045197375001
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką **Haptoprene**.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
kształt szczęk	owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°)
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

Uchwyt	nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne