

**Szczypce mechanika, chromowane, owalne, ostre, odgięte, długość całkowita: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	716800 200
GTIN	4003773017134
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Mocne, długie szczęki, wewnątrz szorstkie. Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
kształt szczęk	owalne, ostre, odgięte
norma	DIN ISO 5745
Kształt	odsadzone,
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju

powierzchnia

chromowane

Rodzaj produktu

Szczypce