



## Nożyce profilowe, długość całkowita: 175 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	769950 175
GTIN	4033119000407
Klasa artykułu	76F

### Opis

#### Wykonanie:

Korpus z blachy stalowej, ostrza ze specjalnej stali wysokiej jakości (**teflonowa powłoka zapobiega przywieraniu**), kowadełko z lekkiego metalu. Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem przed wyslizgnięciem się nożyce chromowane na wysoki połysk.

#### Zastosowanie:

Do cięcia rur z tworzyw sztucznych, węży i profili skrzynkowych z tworzyw sztucznych.

#### wskazówka:

Ostrza zamienne zob. nr 7699529815 (lista części zamiennych).

do profili skrzynkowych do: 15×15 mm

długość ostrzy: 34 mm

dla Ø do: 15 mm

### Opis techniczny

długość ostrzy	34 mm
do profili skrzynkowych do	15×15 mm
długość całkowita	175 mm
dla Ø do	15 mm

### Akcesoria

Ostrza do nożyc profilowanych typ 175

769952 175