

**Chromowane szczypce tkackie, długość całkowita: 160mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	715200 160
GTIN	4003773216674
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Długie, szerokie i spłaszczone szczęki, gładkie od wewnątrz. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Elektrostał chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	55 mm
kształt szczęk	długie, szeroko-cienkie zbieżne (kształt kaczego dziobu)
norma	DIN ISO 5743
wykonanie szczęk	gładkie od wewnątrz
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał szczypiec	Elektrostał chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia szczypiec	chromowane
Rodzaj produktu	Szczypce

