



Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane, z nasadkami uchwytów , długość całkowita: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	713500 160
GTIN	4003773016007
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

szczypce chromowane, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału. odporne na skręcanie, elastyczne końcówki precyzyjne.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	50 mm
kształt szczęk	owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°)
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane