

Erdi**Nożyce do blachy „Ideal” , prawotnące, długość całkowita: 240mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	766100 240
GTIN	4010220010969
Klasa artykułu	73X

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo, ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą. Z mikroząbkami. Główka nożyc **ze stali szlachetnej S** (60 - 62 HRC), uchwyty stalowe kute, z powłoką antypoślizgową.

Do cięcia: blachy do 2,0 mm, blachy V2A do 1,5 mm.

- **teraz łatwiejsze cięcie dzięki zoptymalizowanemu sfazowaniu ostrzy**
- **zmniejszony kąt rozwarcia ramion i dłuższy odcinek ramion do przegubu wymagają mniejszego nakładu siły przy cięciu.**

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

Opis techniczny

długość całkowita	240 mm
długość ostrzy	24 mm
rodzaj zastosowania	prawotnące
Rodzaj produktu	Nożyce

Akcesoria

Zestaw reparacyjny do nożyc Ideal do blachy

766110