

**Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane , długość całkowita: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	713150 125
GTIN	4003773015932
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrome. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie. szczypce czernione, główka polerowana, Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. odporne na skręcanie, elastyczne końcówki precyzyjne.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
długość szczęk: 27 mm

Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
długość szczęk	27 mm
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

materiał

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

powierzchnia

czernione, główka polerowana