

**Nożyce uniwersalne, długość całkowita: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	769805 200
GTIN	4033119000049
Klasa artykułu	76F

Opis**Wykonanie:**

Korpus z blachy stalowej, ostrza ze specjalnej stali (**teflonowa powłoka zapobiegająca przywieraniu**), kowadełko z lekkiego metalu. Cięcie z małym nakładem siły uchwyty z powłoką z tworzywa i zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem nożyce chromowane na wysoki połysk.

Zastosowanie:

Do cięcia gumy, skóry, profili z tworzywa i z drewna o przekroju do ok. 15 mm.

wskazówka:

Ostrza zamienne zob. nr 769815 (lista części zamiennych).

Opis techniczny

długość ostrzy	42 mm
długość całkowita	200 mm
noże z powłoką teflonową zapobiegającą przywieraniu	tak
Rodzaj produktu	Nożyce

Akcesoria

Zamienne ostrza (nóż, kowadełko i śruba) Typ 200

769815 200