



## Szczypce płasko-okrągłe, odgięte izolowane zanurzeniowo wg VDE, długość całkowita: 200mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	713735 200
GTIN	4003773016090
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zastrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC) do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym, **izolowane zanurzeniowo Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** do prac pod napięciem do 1000 V.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

### Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
kształt szczęk	owalno-szpiczaste z odchylonymi szczękami (ok. 40 - 45°)
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne