

Garant

Szczypce płasko-okrągłe, proste izolowane wg VDE, długość całkowita: 200mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	713310 200
GTIN	4045197501479
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Bardzo długie szczęki owalne, zaokrąglone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC) do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką **Haptoprene**.

Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
Uchwyt	nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Szczypce wielofunkcyjne