

**Szczypce montażowe owalnie zastrzone, długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	715425 200
GTIN	4003773028246
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Długie, wąskie szczęki, szczególnie długie uchwyty. Chromowane, szczęki i przegub polerowane. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. szczęki owalnie zastrzone, powierzchnie zaciskowe ząbkowane.

Norma:**DIN ISO 5743****Materiał:**

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
długość szczęk: 34 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	34 mm
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5743
wykonanie szczęk	ząbkowane po stronie wewnętrznej
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	czernione, główka polerowana

