

**Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, polerowane, długość całkowita: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	713550 200
GTIN	4003773022848
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Bardzo długie szczęki owalne, zastrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie. szczypce czernione, główka polerowana, Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. odporne na skręcanie, elastyczne końcówki precyzyjne.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
długość szczęk: 73 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
długość szczęk	73 mm
kształt szczęk	owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°)
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz
Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane

material	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czarny atramentowy