

**Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane , długość całkowita: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	713150 160
GTIN	4003773013099
Klasa artykułu	73F

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo długie szczęki owalne, zastrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.

szczypce czernione, główka polerowana, Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. odporne na skręcanie, elastyczne końcówki precyzyjne.

**Norma:****DIN ISO 5745****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.  
długość szczęk: 50 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	160 mm
długość szczęk	50 mm
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
kształt szczęk	owalne, ostre, proste
norma	DIN ISO 5745
cechy szczęk	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk	szorstkie od wewnątrz

material	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czernione, główka polerowana