

## Zestawy narzędzi dla elektryków, 82-elem., z torbą monterską



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	680502
GTIN	2050001016515
Klasa artykułu	66H

### Opis

#### Zastosowanie:

Zawiera najważniejsze, wysokiej jakości narzędzia do instalacji elektrycznych.

#### Zawartość:

Zestaw wiertel krętych HSS, w kasecie: 1 szt. nr 115000, wielk. 1; 10

Metrówki drewniane **STABILA**®: 1 szt. nr 466005 wielk. 2

Sznurek do znaczenia z barwnikiem: po 1 szt. nr 467590 rozm. 1; nr 467595 rozm. R

Poziomnice **STABILA**® z metalu lekkiego: 1 szt. nr 467030, wielk. 400

Pilnik płaski **DICK**, nacięcie nr 1 z uchwytem: 1 szt. nr 510100, wielk. 150

Pilnik półokrągły **DICK**, nacięcie nr 2 z uchwytem: 1 szt. nr 513200, wielk. 150

Pilnik okrągły **DICK**, nacięcie nr 2 z uchwytem: 1 szt. nr 514200, wielk. 150

Szczotka druciana: 1 szt. nr 575000, wielk. 3

Piła uniwersalna **PUK**®: 1 szt. nr 581220

Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala: 1 szt. nr 630168 rozm. 6 (17-elementowy)

**Wera** Wkrętak płaski Schlitz, z izolacją VDE: po 1 szt. nr 663100 wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Próbniki napięcia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 szt. nr 665020, wielk. 2,5

Próbniki napięcia „analogowe” **BENNING**: 1 szt. nr 473105 wielk. analog.

Do tego torba: 1 szt. nr 473336 wielk. B

Klucz do wstawek wtykowych wg EN 60900 w pełni izolowany do 1000 V: 1 szt. nr 665800 od 2 do 63 A

**Wera** Wkrętaki do wkrętów Phillips, izolowane wg VDE: po 1 szt. nr 668600 wielk. 1; 2

Szczypce uniwersalne **KNIPEX**<sup>®</sup>, z izolacją VDE: 1 szt. nr 701700, wielk. 160  
 Szczypce do instalacji wodnych **KNIPEX**<sup>®</sup>, z izolacją VDE: 1 szt. nr 705740, wielk. 250  
 Szczypce płaskie okrągłe **KNIPEX**<sup>®</sup> z ostrzem, z izolacją VDE: 1 szt. nr 713300, wielk. 160  
 Boczne szczypce tnące **KNIPEX**<sup>®</sup>, z izolacją VDE: 1 szt. nr 725300, wielk. 160  
 Szczypce do ściągania izolacji **KNIPEX**<sup>®</sup>, z izolacją VDE: 1 szt. nr 728750, wielk. 160  
 Noże do ściągania izolacji **JOKARI**<sup>®</sup>: 1 szt. nr 728010, wielk. 8 - 28  
 Przecinak murarski **RENNSTEIG**, płaski: 1 szt. nr 742500, wielk. 250  
 Przecinak murarski **RENNSTEIG**, szpiczasty: 1 szt. nr 742600, wielk. 250  
 Przecinak dla elektryków **RENNSTEIG**, płaski: 1 szt. nr 743000, wielk. 250  
 Młotek ślusarski z nasadką Hickory **GARANT**: 1 szt. nr 750110, wielk. 500  
 Pobijak z trzonkiem: 1 szt. nr 751055, rozm. 1  
 Idealne nożyce do cięcia blachy z przełożeniem: 1 szt. nr 766000, wielk. 260  
 Nożyce telefoniczne: 1 szt. nr 769005, wielk. 130  
 Wiertło do kamienia z węgla spiekanego **Milwaukee**<sup>®</sup> w pudle z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 786081 rozm. 5 (Ø 4 – 10 mm)  
 Dłuto płaskie: 1 szt. nr 794800, wielk. 16  
 Nylonowa linka do przeciągania **RUNPOTEC**<sup>®</sup>: 1 szt. nr 814862, wielk. 10  
 Rozwiertak: 1 szt. nr 831700, wielk. 110  
 Nóż do kabli, ostrze stałe: 1 szt. nr 844300  
 Taśma izolacyjna, czarna: 1 szt. nr 083654, rozm. BLACK  
 Latarka, LED: 1 szt. nr 081437, rozm. BLACK  
 Szpachla: 1 szt. nr 087650, wielk. 50  
 Pojemnik do gipsu gumowy: 1 szt. nr 087680, wielk. 125  
 Pędzle wodne: 1 szt. nr 087005, wielk. 20  
 Torba monterska: 1 szt. nr 690200

**wskazówka:****Narzędzie jest dostarczane luzem.****Opis techniczny**

Liczba dołączonych baterii	3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081557 LR3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi

**Akcesoria**

663100 8

Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich,  
z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość  
ostrza b 8 mm

Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 17-elem.  
Typ 6

630168 6

Rozwiertak z uchwytem wysokoudarowym długość grotu  
110 mm

831700 110

Taśma izolacyjna kolor BLACK

083654 BLACK

Szczotki druciane, ręczne, gładki drut stalowy, 0,35 mm  
liczba rzędów pokrycia 3

575000 3

Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich,  
z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość  
ostrza b 6,5 mm

663100 6,5

Dłuta z drewn. trzonkiem szerokość ostrza 16 mm

794800 16

Szpachle, uchwyt drewniany szerokość 50 mm

087650 50

Linki do wciągania nylonowe Długość linki 10 m

814862 10

Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich,  
z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość  
ostrza b 5,5 mm

663100 5,5

Szczypce do pompy wodnej Alligator® uchwyty-VDE  
długość całkowita 250 mm

705740 250

Pilniki okrągłe, długość bez trzonu 150 mm

514200 150

Noże do ściągania izolacji, z ostrzem hakowym do kabli o  
Ø 8-28 mm

728010 8-28

Zapasy barwnika dla sznurka do znaczenia 250 g Typ R

467595 R

Próbniki napięcia, jakość specjalna szerokość ostrza 2,5 mm

665020 2,5

Nożyce dla elektryków niklowane, z obcinakiem drutu  
długość całkowita 130 mm

769005 130

Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips,  
z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane wielkość  
gniazda krzyżowego 2

668600 2

Pojemnik do gipsu Ø maks. 125 mm

087680 125

Skórzana torba monterska z przegrodą

690200

668600 1

Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 1

Pilniki półokrągłe, długość bez trzonu 150 mm	513200 150
Piła uniwersalna PUK z brzeszczotem uniwersalnym (310)uchwyt stały	581220
Szczypce do ściągania izolacji, chromowane,izolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	728750 160
Próbniki napięciaDUSPOL® typ urządzenia ANALOG	473105 ANALOG
Szczypce płasko-okrągłe, prosteizolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	713300 160
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 4 mm	663100 4
Poziomnice z metalu lekkiego długość 400 mm	467030 400
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 3,5 mm	663100 3,5
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, w kasecie Typ 1-10	115000 1-10
Kombinerki chromowaneizolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	701700 160
Przecinaki murarskiepłaskie długość całkowita 250 mm	742500 250
Klucz do wstawek wtykowych, przekładanycałkowicie izolowane	665800
Nóż do kabli, stały	844300
Przecinaki murarskiezaostrzone długość całkowita 250 mm	742600 250
Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem długość całkowita 260 mm	766000 260
Sznurek do znaczenia 30 m przełożenie przy wciąganiu (x-krotne) 1	467590 1
Pilniki płaskie, długość bez trzonu 150 mm	510100 150
Przecinak dla elektryków długość całkowita 250 mm	743000 250
Przemysłowe pędzle pierścieniowe Ø 20 mm	087005 20
	750110 500

Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 500 g

Szczypce tnące boczne, chromowaneizolowane wg VDE długość całkowita 160 mm

725300 160

Torba transportowa Duspol Typ B

473336 B

Latarki kieszonkowe, diodowe (LED)z bateriami kolor BLACK

081437 BLACK

Próbniki napięciaDUSPOL® typ urządzenia ANALOG

473106 ANALOG

Zestawy narzędzi dla elektryków, 82-elem.,bez torby

680505

Metrówka drewniana, żółta długość 2 m

466005 2