

Zestaw narzędzi montażowych, 107-elem. bez pojemnika



Dane zamówienia

Numer katalogowy	680355
GTIN	2050001016799
Klasa artykułu	66H

Opis

Zastosowanie:

Zawiera wysokiej jakości narzędzia **do konserwacji i utrzymania urządzeń, maszyn, przyrządów itp.**

w dostawie::

Cyrkiel prosty: 1 szt. nr 457600, wielk. 200

rysik traserski, dwustronny: 1 szt. nr 458400

Metrówki drewniane **STABILA**®: 1 szt. nr 466005 wielk. 2

Zestaw pilników warsztatowych **DICK**, nacięcie 2, z uchwytem, posortowane, w pokrowcu zwijanym: 1 szt. nr 517200, wielk. 200 (5-elem.)

pilników kluczykowych w pokrowcu z tworzywa: 1 szt. nr 518930 (6-elem.)

Szczotka druciana, 3-rzędowa: 1 szt. nr 575000, wielk. 3

Oprawka piły do metalu z brzeszczotem: 1 szt. nr 580700, wielk. 300

GARANT Miniaturowe piły ręczne: 1 szt. nr 581195

GARANT Klucz płaski, 2-stronny 6 – 34 mm z uchwytem: 1 szt. nr 610610 rozm. 12 (6×7 – 30×34 mm) z 1 szt. nr 611500 rozm. 12

Klucz oczkowy dwustronny **GARANT** 6–22 mm: 1 szt. nr 615610 rozm. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Zestaw wkrętek kątowych 6-kątnych w zacisku z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 626072, wielk. 9 (1,5-10 mm)

Wkrętak kątowy do śrub TORX®: 1 szt. nr 624857 wielk. 8 (TX6 – TX25)

Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala: 1 szt. nr 637718 rozm. 6 (16-elementowy)

Zestawy wkrętek płaskich **GARANT**: 1 szt. nr 660036 wielk. 5 (3,5–8 mm)

Wkrętaki płaskie, proste **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 664100, wielk. 6,5

Wkrętaki kątowe do śrub płaskich **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 664800, wielk. 6,5

Próbniki napięcia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 szt. nr 665020, wielk. 3,5
Wkrętaki do wkrętów z główką Phillips **GARANT**: po 1 szt. nr 667702, wielk. 1; 2
szcypce uniwersalne płaskie: 1 szt. nr 703000, wielk. 180
Szcypce do instalacji wodnych: 1 szt. nr 706151, rozm. 250
Obcęgi **KNIPEX**®: 1 szt. nr 706610, wielk. 210
Uniwersalne szcypce zaciskowe: 1 szt. nr 708205, wielk. 250
Szcypce płasko-okrągłe, tnące: 1 szt. nr 713200, wielk. 160
Uniwersalne szcypce do pierścieni wewn. proste: 1 szt. nr 719805 wielk. J2
Uniwersalne szcypce do pierścieni zewn. proste: 1 szt. nr 719905 wielk. A2
szcypce tnące boczne: 1 szt. nr 725250, wielk. 160
Przecinak płaski **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 740500, wielk. 175
Przecinak krzyżowy **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 740600, wielk. 150
Zestaw przebijańców i punktaków **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 745600 wielk. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Młotek ślusarski z trzonkiem z 3 rodz. materiału: Po 1 szt. nr 750450 rozm. 300; 500
Młotek z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 754500, wielk. 32
Idealne nożyce do cięcia blachy z przełożeniem: 1 szt. nr 766042, wielk. 260
Nożyce dla elektryków: 1 szt. nr 769005, wielk. 130
Rozwiertak **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 831700, wielk. 110
Nóż do kabli, ostrze stałe: 1 szt. nr 844300, wielk. 175
Olejarki z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 083532, wielk. 125
Latarka, LED: 1 szt. nr 081437, rozm. BLACK
Taśma izolacyjna, czarna: 1 szt. nr 083654, rozm. BLACK
Materiał znakujący, niebieski: 1 szt. nr 085154 wielk. B

wskazówka:**Narzędzie jest dostarczane luzem.**

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081557 LR3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi

Akcesoria

Szczotki druciane, ręczne, gładki drut stalowy, 0,35 mm liczba rzędów pokrycia 3	575000 3
Nóż do kabli, stały	844300

Cyrkle długość L 200 mm	457600 200
Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 1	667690 1
Miniaturowe piły ręczneErgonomiczny chwyt	581195
Wkrętarki kątowe do śrub płaskich szerokość ostrza b 6,5 mm	664800 6,5
Młotki ślusarskie z trzonkiem z 3 rodzajów materiałów masa bez trzonka 500 g	750450 500
Zestaw pilników kluczkowych, 6 szt.,w etui z tworzywa sztucznego	518930
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A2	719905 A2
Obcęgi do gwoździ długość całkowita 210 mm	706610 210
Szczypce do instalacji wodnych, powlekane tworzywem sztucznym Długość całkowita 250 mm	706151 250
Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene wielkość gniazda krzyżowego 2	667690 2
Marker trwały Dura-Ink® 15 kolor B	085154 B
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J2	719805 J2
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych16-elem. Typ 6	637718 6
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych.niklowany Liczba wkrętałów 9	626072 9
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba wkrętałów 12	610610 12
Plastikowe olejarki z rurką wylotową pojemność 125 ml	083532 125
Piła kabłąkowa 317 do metaluz brzeszczotem bimetalowym, 24 zęby	580700
Przecinak płaski długość całkowita 175 mm	740500 175
Zestaw przebijakóww stojaku z tworzywa sztucznego liczba narzędzi 6	745600 6
Próbniki napięcia, jakość specjalna szerokość ostrza 3,5 mm	665020 3,5
	754500 32

Młotki z tworzywa sztucz., z obuchem z cellidoru Ø obucha 32 mm

Wielofunkcyjny zestaw pilników, 5-elem., w pokrowcu zwijanym, nacięcie nr 2 długość bez trzonu 200 mm

517200 200

Przecinaki krzyżowe długość całkowita 150 mm

740600 150

Zestaw kluczy trzpieniowych do śrub Torx® fosforanowane liczba wkrętałów 11

624870 11

Nożyce dla elektryków niklowane, z obcinakiem drutu długość całkowita 130 mm

769005 130

Młotki ślusarskie z trzonkiem z 3 rodzajów materiałów masa bez trzonka 300 g

750450 300

Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane długość całkowita 160 mm

713200 160

Uniw. szczypce zaciskowe, 1 szczęka pryzmowa Długość całkowita 250 mm

708205 250

Latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z bateriami kolor BLACK

081437 BLACK

Taśma izolacyjna kolor BLACK

083654 BLACK

Wkrętaiki, do śrub płaskich, krótkie szerokość ostrza b 6,5 mm

664100 6,5

Szczypce wanadowe, niepowlekane długość całkowita 180 mm

703000 180

Zestaw wkrętałów do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene liczba wkrętałów 5

660031 5

Rozwiertak z uchwytem wysokoudarowym długość grotu 110 mm

831700 110

Rysik traserski, kątowy

458400

Szczypce tnące boczne, niepowlekane długość całkowita 160 mm

725250 160

Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem długość całkowita 260 mm

766042 260

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głęb. odsadzonych liczba wkrętałów 8

615500 8

Stojak z tworzywa sztucznego do liczby kluczy 12

611500 12

Metrówka drewniana, żółta długość 2 m

466005 2